



## HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 80/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	159 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	155 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	3,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm

Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	833,9 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,9 astetta
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D080-5-27-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2