

**HELISLOT T -urajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / Zeff: 40/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XNMU130608
Varren Ø D _s h6	32 mm
Kauluksen Ø d ₁	21 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	1
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
Ulkoneman pituus L ₁	47 mm
Kääntöterien lukumäärä	2
Uran korkeus a _p	18 mm
Terän Ø D _c	40 mm

Valmistajamerkintä	ETS D40-18-W32-XN13
varren malli	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------