

**HELISLOT T -urajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Tuoteluokka	19D

**Kuvaus****Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska terästukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterien lukumäärä	4
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	2
Kauluksen Ø $d_1$	27 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	130 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	58 mm
Terän Ø $D_c$	48 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU130608
Uran korkeus $a_p$	22 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm

Valmistajamerkintä	ETS D48-22-W32-XN13
varren malli	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Urajysin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------