



HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	45 mm
Terän Ø D_c	160 mm
Sarja	HELISLOT
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	7

Kääntöterien lukumäärä	14
Kauluksen pituus L ₁	44 mm
Uranleveys a _p	18 mm
Valmistajamerkintä	FDN D160-18-40-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------