



## HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 200/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	8
Kiinnitysreiän $\emptyset$	40 mm
Kääntöterien lukumäärä	16
Sarja	HELISLOT
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	53 mm

Terän Ø D <sub>c</sub>	200 mm
Uranleveys a <sub>p</sub>	20 mm
Valmistajamerkintä	FDN D200-20-40-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------