



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Z_{eff}: 125/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Kääntöterien lukumäärä	12
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sarja	HELISLOT
Uranleveys a _p	16 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	6
Terän Ø D _c	125 mm

Kokonaispituus L_{ges}	20 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	33 mm
Valmistajamerkintä	SDN D125-16-40-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------