



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	26 mm
Terän Ø D_c	200 mm
Sarja	HELISLOT
KiinnitysreiänØ	50 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	59 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	8

Uranleveys a _p	20 mm
Kääntöterien lukumäärä	16
Valmistajamerkintä	SDN D200-20-50-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------