

**HELISLOT-kiekkojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Tuoteluokka	19D

**Kuvaus****Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HELISLOT
Kääntöterien lukumäärä	14
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	7
Kokonaispituus $L_{ges}$	20 mm
Uranleveys $a_p$	16 mm
Terän Ø $D_c$	160 mm

KiinnitysreiänØ	40 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	50,5 mm
Valmistajamerkintä	SDN D160-16-40-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------