



## HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 100/6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kääntöterien lukumäärä	12
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Sarja	HELISLOT
Terän Ø $D_c$	100 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	6
Kauluksen pituus $L_1$	25 mm

suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	26 mm
Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Uranleveys $a_p$	12 mm
Valmistajamerkintä	FDN D100-12-27-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------