



## HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	5
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Kääntöterien lukumäärä	10
Sarja	HELISLOT
Terän Ø $D_c$	80 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm

Kauluksen pituus $L_1$	27 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	22,5 mm
Uranleveys $a_p$	12 mm
Valmistajamerkintä	FDN D080-12-22-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------