



HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	18
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	9
Terän Ø D_c	160 mm
Sarja	HELISLOT
KiinnitysreiänØ	40 mm

suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	45 mm
Kauluksen pituus L_1	35 mm
Uranleveys a_p	12 mm
Valmistajamerkintä	FDN D160-12-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------