



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska terästukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	7
Kääntöterien lukumäärä	14
Kokonaispituus L_{ges}	16 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	34 mm
Terän Ø D_c	125 mm
Sarja	HELISLOT

KiinnitysreiänØ	40 mm
Uranleveys a _p	12 mm
Valmistajamerkintä	SDN D125-12-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------