



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 100/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	6
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	25 mm
Kääntöterien lukumäärä	12
Terän Ø D_c	100 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	16 mm

Sarja	HELISLOT
Uranleveys a _p	12 mm
Valmistajamerkintä	SDN D100-12-32-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------