

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 5 mm, Ø D: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218562 100
GTIN	4045197462442
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SNHX
KiinnitysreiänØ	27 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	6
Kauluksen Ø d_1	48 mm

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	24,2 mm
Kääntöterien lukumäärä	12
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1103
Kääntöterä-ruuvisarja	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219949
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2