

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 12 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218567 160
GTIN	4045197530523
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kauluksen Ø d ₁	70 mm
suurin työstösyvyys a _{e,max}	41,2 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	8
KiinnitysreiänØ	40 mm

Terän Ø D _c	160 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1207
Kääntöterä-ruuvisarja	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219984
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2