

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 16 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218569 160
GTIN	4045197530677
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Huom:**

**Käytä tasaisen uran pohjan aikaansaamiseksi neutraalia, vasenta ja oikea kääntöterää ja asenna neutraali terä keskimmäiseen teräistukkariviin.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	160 mm

KiinnitysreiänØ	40 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	5
Sopiva kääntöterä	SNHX
suurin työstösyvyys $a_{e \text{ max}}$	41,2 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	15
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1207
Kääntöterä-ruuvisarja	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219983
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219984
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2