

Yale

Yleissylinteri YS, Painetehto / isku (t / mm): 10/250



Tilaustiedot

Tilausnumero	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Yleissylinterin **sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä**, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteisen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta.

Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen. **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

Tekninen kuvaus

Nostokorkeus	250 mm
--------------	--------

Paino	5,5 kg
Rakennepituus käytössä	352 mm
Öljytilavuus	363 ml
Enimmäispuristusvoima	100 kN
Telan ulko-Ø	57 mm
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri

Tarvikkeet

Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/2 l	086050 2/2
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 2 m	086081 2
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/4 l	086050 2/4
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 3 m	086081 3
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 1 m	086081 1
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 6 m	086081 6