

Garant**Upotusjyrsin 93°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terän Ø D _c	42 mm
Kokonaispituus L _{ges}	55 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	78 mm
Porrastuskulma α _{max}	5,3 astetta

Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7