

**Garant****SNHX 1102 Neutraali, Tyyppi: ALU****Tilastiedot**

Tilausnumero	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.uranleveydelle  $a_p$ : 4 mm

Laji: HU7710

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,1 mm

Viisteen leveys: 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,1 mm
tyyppi	ALUM.
Viisteen leveys	0,1 mm
Laji	HU7710
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1102
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	2,3 mm
uranleveydelle $a_p$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään