

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 12 mm, Ø D: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218567 80
GTIN	4045197530493
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	20 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kauluksen pituus L_1	15 mm

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terän $\emptyset D_c$	80 mm
Kauluksen $\emptyset d_1$	40 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1207
Kääntöterä-ruuvisarja	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219984
PrecisionBit Torx Plus [®] -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus [®] -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2