

Garant**Upotusjyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
Terän Ø D_c	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	82 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Porrastuskulma α_{max}	5,3 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	32,34 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	78 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800