

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 8 mm, Ø D: 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218565 63
GTIN	4045197530745
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen Ø d <sub>1</sub>	40 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z <sub>eff</sub>	3
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX

Kauluksen pituus $L_1$	15 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	10,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 12045
Kääntöterä-ruuvisarja	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219978
PrecisionBit Torx Plus <sup>®</sup> -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiili 15IP	674252 15IP