

Garant**SNHX 1103 Neutraali, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218581 ST900
GTIN	4045197656346
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 5 mm

Laji: HB7525

Syöttö f_z / hammas: 0,08 mm

Viisteen leveys: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,08 mm
tyyppi	ST900
Viisteen leveys	0,15 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1103
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	2,7 mm
uranleveydelle a_p	5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään