

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 12 mm, Ø D: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218567 100
GTIN	4045197530509
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	24,2 mm
Terän Ø D _c	100 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	5
Kauluksen $\varnothing d_1$	48 mm
Kääntöterien lukumäärä	10
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1207
Kääntöterä-ruuvisarja	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219984
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2