

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 14 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218568 160
GTIN	4045197530615
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Huom:**

**Käytä tasaisen uran pohjan aikaansaamiseksi neutraalia, vasenta ja oikea kääntöterää ja asenna neutraali terä keskimmäiseen teräistukkariviin.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	5
Sopiva kääntöterä	SNHX

Kauluksen $\varnothing d_1$	70 mm
Terän $\varnothing D_c$	160 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	40 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	41,2 mm
Kääntöterien lukumäärä	15
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1205
Kääntöterä-ruuvisarja	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219983