

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 8 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218565 160
GTIN	4045197530288
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	160 mm
suurin työstösyvyys a <sub>e max</sub>	41,2 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z <sub>eff</sub>	8

Kauluksen $\varnothing d_1$	70 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 12045
Kääntöterä-ruuvisarja	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219978