



## TANGGRIP TAG N-C -leikkuuterät, IC1010, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273626 4/0,24
GTIN	7291075213010
Tuoteluokka	26A

### Kuvaus

**Malli:**

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Ensisijainen valinta ISO-P:lle. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Katkaisuun ja pistoon.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Kulman säde R	0,24 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,04 mm

Sarja	TANGGRIP-PL
Valmistajamerkintä	TAG N4C IC1010
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	C
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1010
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen