



TANGGRIP TAG N-C -leikkuuterät, IC1010, Pistoleveys w / kulmasäde R: 2/0,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273626 2/0,2
GTIN	7291075212976
Tuoteluokka	26A

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Ensisijainen valinta ISO-P:lle. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,04 mm
Syöttö f	0,1 - 0,16 mm/kierr,

Sarja	TANGGRIP-PL
Valmistajamerkintä	TAG N2C IC1010
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	C
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1010
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen