



## TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät, IC1010, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Tuoteluokka	26A

### Kuvaus

**Malli:**

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskiuuriin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Katkaisuun ja pistoon.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Kulman säde R	0,25 mm
Syöttö f	0,07 - 0,22 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm

Sarja	TANGGRIP-PL
Valmistajamerkintä	TAG N4MF IC1010
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MF
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC1010
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen