

**TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät, IC5400, Pistoleveys w / kulmasäde R:
3,05/0,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Tuoteluokka	26A

Kuvaus**Malli:**

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3,05 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Syöttö f	0,06 - 0,18 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm

Sarja	TANGGRIP-PL
Valmistajamerkintä	TAG N3MF IC5400
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	IC5400
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen