



TANGGRIP TAG N-MF -leikkuuterät, IC5400, Pistoleveys w / kulmasäde R: 2/0,2mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273636 2/0,2 |
| GTIN | 7291075325898 |
| Tuoteluokka | 26A |

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on suojaviiste. Yleiskäyttöinen ISO-P:lle ja ISO-M:lle. Keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610 – 273614.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 2 mm |
| Kulman säde R | 0,2 mm |
| Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm |
| Syöttö f | 0,04 - 0,12 mm/kierr, |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Sarja | TANGGRIP-PL |
| Valmistajamerkintä | TAG N2MF IC5400 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Lastuava aine | KM |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Pääkäyttöalue | P |
| Oheiskäyttö | M |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| lastunmurtaja | MF |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 180 m/min |
| Laji | IC5400 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |