


Garant**SNHX 1102 Neutraali, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218571 ST1400
GTIN	4045197656308
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaistuumisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 4 mm

Laji: HB7525

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

Viisteen leveys: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
tyyppi	ST1400
Viisteen leveys	0,15 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1102
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	2,3 mm
uranleveydelle a_p	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään