

**HELISLOT T -urajyrsein, weldonvarsi, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	31,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm
Sopiva kääntöterä	XNMMU090408
Uran korkeus a _p	10,8 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Varren Ø D _s h6	20 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Kauluksen Ø d ₁	16 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
Ulkoneman pituus L ₁	41 mm

Valmistajamerkintä	ETS D32-11-W20-XN09
varren malli	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------