

**HELISLOT T -urajyrasin, weldonvarsi, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XNMMU090408
Terän Ø D _c	31,7 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Ulkoneman pituus L ₁	45 mm
Uran korkeus a _p	13,8 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
Kauluksen Ø d ₁	16 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	32 mm

Valmistajamerkintä	ETS D32-14-W32-XN09
varren malli	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------