



HELISLOT T -urajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Terän Ø D _c	31,7 mm
Varren Ø D _s h ₆	25 mm
Uran korkeus a _p	13,8 mm
Ulkoneman pituus L ₁	41 mm
Kauluksen Ø d ₁	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	105 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Kääntöterien lukumäärä	4
Sopiva kääntöterä	XNMMU090408

Valmistajamerkintä	ETS D32-14-W25-XN09
varren malli	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Urajysin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------