



## HELISLOT T -urajyrsein, weldonvarsi, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 227718 31,7/25 |
| GTIN         | 7291075438918  |
| Tuoteluokka  | 19D            |

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska terästukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Nurkkaviisteen kulma                  | 90 astetta |
| Ulkoneman pituus $L_1$                | 41 mm      |
| Kauluksen Ø $d_1$                     | 16 mm      |
| Kokonaispituus $L_{ges}$              | 105 mm     |
| Terän Ø $D_c$                         | 31,7 mm    |
| Sopiva kääntöterä                     | XNMU090408 |
| vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$ | 2          |
| Varren Ø $D_s$ h6                     | 25 mm      |
| Kääntöterien lukumäärä                | 4          |
| Uran korkeus $a_p$                    | 10,8 mm    |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Valmistajamerkintä | ETS D32-11-W25-XN09 |
| varren malli       | weldonvarsi         |
| Tuotetyyppi        | Urajysin            |

---

## Tarvikkeet

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3 | 229695 3 |
|--------------------------------------|----------|