



HELISLOT T -urajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 227718 31,7/16 |
| GTIN | 7291075438925 |
| Tuoteluokka | 19D |

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Uran korkeus a_p | 9,9 mm |
| Kääntöterien lukumäärä | 4 |
| Sopiva kääntöterä | XNMU090408 |
| Terän Ø D_c | 31,7 mm |
| Varren Ø D_s h6 | 16 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 85 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 35 mm |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff} | 2 |
| Kauluksen Ø d_1 | 15,5 mm |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Valmistajamerkintä | ETS D32-10-W16-XN09 |
| varren malli | weldonvarsi |
| Tuotetyyppi | Urajysin |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3 | 229695 3 |
|--------------------------------------|----------|