

**HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Tuoteluokka	26C

Kuvaus**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f pisto	0,09 - 0,15 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Kulman säde R	0,4 mm
Syöttö f sorvaus	0,18 - 0,24 mm/kierr,

INSL	19 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,1 - 0,24 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,25 - 2,4 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	2,4 mm
Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	0,5 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 4004Y IC8250
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen