



HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273403 5/0,5
GTIN	7291075028898
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,5 mm
Pistoleveys w	5 mm
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Syöttö f pisto	0,11 - 0,2 mm/kierr,
Syöttö f sorvaus	0,2 - 0,3 mm/kierr,

INSL	19 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,12 - 0,24 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,6 - 3 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	0,6 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 5005Y IC8250
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen