




HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 3/0,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273405 3/0,2
GTIN	7291075029017
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Syöttö f pisto	0,07 - 0,11 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
INSL	15,8 mm

Syöttö f sorvaus	0,14 - 0,18 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,08 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,25 - 1,8 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	1,8 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	0,25 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 3002Y IC830
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen