



HELIGRIP-leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273407 4/0,2
GTIN	7291075028775
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Pistoleveys w	4 mm
Kulman säde R	0,2 mm
Syöttö f pisto	0,09 - 0,14 mm/kierr,
Syöttö f sorvaus	0,16 - 0,21 mm/kierr,
INSL	19 mm

Syöttö f aksiaalinen pisto	0,1 - 0,24 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,9 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	2,4 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	0,25 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 4002Y IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 200 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen