



## HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 6/0,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273405 6/0,5
GTIN	7291075029079
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Syöttö f pisto	0,13 - 0,23 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Kulman säde R	0,5 mm
Pistoleveys w	6 mm
INSL	19 mm

Syöttö f sorvaus	0,22 - 0,36 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,12 - 0,28 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,6 - 3 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p \max}$	3,6 mm
Lastuamissyvyys $a_{p \min}$	0,6 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 6005Y IC830
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen