



## HELIGRIP-leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273407 5/0,5  |
| GTIN         | 7291075028805 |
| Tuoteluokka  | 26C           |

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kulman säde R           | 0,5 mm               |
| Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm              |
| Pistoleveys w           | 5 mm                 |
| Syöttö f pisto          | 0,11 - 0,2 mm/kierr, |
| INSL                    | 19 mm                |
| Syöttö f sorvaus        | 0,2 - 0,3 mm/kierr,  |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Syöttö f aksiaalinen pisto      | 0,12 - 0,24 mm/kierr,       |
| Syöttö f tasosorvaus            | 0,15 - 0,35 mm/kierr,       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,6 - 3 mm                  |
| Sarja                           | HELI-GRIP                   |
| Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$    | 3 mm                        |
| Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$    | 0,6 mm                      |
| Valmistajamerkintä              | GRIP 5005Y IC808            |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 1                           |
| Lastuava aine                   | KM                          |
| Kääntöteräprofiili              | Neutraali                   |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                 |
| Pääkäyttöalue                   | UNI                         |
| Koneistusehto                   | jatkuva                     |
| lastunmurtaja                   | F                           |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 30 - 200 m/min              |
| Laji                            | IC808                       |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä pistosorvaukseen |