



HELIGRIP-leikkuuterät, IC8250, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	273403 5/0,8
GTIN	7291075028942
Tuoteluokka	26C

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	5 mm
Kulman säde R	0,8 mm
Syöttö f pisto	0,11 - 0,21 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Syöttö f sorvaus	0,23 - 0,35 mm/kierr,

INSL	19 mm
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,12 - 0,24 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	3 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	1 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 5008Y IC8250
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	45 - 260 m/min
Laji	IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen