



## TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,35mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274222 5/0,35
GTIN	7291075326185
Tuoteluokka	26A

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274202 – 274205.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,35 mm
Pistoleveys w	5 mm
Syöttö f	0,12 - 0,2 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Sarja	TANG-GRIP

Valmistajamerkintä	TNF 5P-IQ IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 150 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen