



TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w / kulmasäde R: 6/0,35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274224 6/0,35
GTIN	7291075310610
Tuoteluokka	26A

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202 – 274205.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,35 mm
Pistoleveys w	6 mm
Syöttö f	0,12 - 0,2 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Sarja	TANG-GRIP

Valmistajamerkintä	TNF 6M-IQ IC808
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 150 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen