

Garant**Upotusjyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	52 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	55 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	10 mm
Porrastuskulma α _{max}	4,05 astetta

Porrastuspituus L kun α_{\max}	42,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP