



## TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 65-80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

**Huom:**

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Pistosyvyys $t_{max}$	27 mm
Sarja	TANG-GRIP
Pistoleveys $w$	3 mm
Kokonaispituus $L$	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Varren korkeus $h_5$	32 mm
Toimintakorkeus $h_1$	24,8 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 65R-3IQ
Ulottuma	27 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin