




TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 60-80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Tuoteluokka	26D

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	TANG-GRIP
Pistosyvyys t_{max}	27 mm
Pistoleveys w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Toimintakorkeus h_1	24,8 mm
Varren korkeus h_5	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 60R-4IQ
Ulottuma	27 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin