




## TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 60-80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

**Huom:**

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	TANG-GRIP
Pistosyvyys $t_{max}$	27 mm
Pistoleveys w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Toimintakorkeus $h_1$	24,8 mm
Varren korkeus $h_5$	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 60R-4IQ
Ulottuma	27 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin